



FW636WT

**fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) I kl. IP40**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

**Sprzęt**

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba rzędów                     | 6   |
| Liczba sekcji w poziomie          | 3   |
| Z zamkiem                         | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Nie |

**Pojemność**

|                |     |
|----------------|-----|
| Liczba modułów | 216 |
|----------------|-----|

**Wymiary**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 1091 mm |
| Szerokość | 787 mm  |
| Głębokość | 150 mm  |

**Pokrywa, drzwi**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
|----------------------|---|

**Wymiary**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Liczba jednostek szerokości | 36 |
|-----------------------------|----|

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
|--------------------------------|-----|

**Rodzaj połączenia**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 3 |
|------------------------|---|

**Materiały**

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | Stal        |
| Kod RAL  | 9010        |
| Kolor    | Czysta biel |

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji I              |
| Odporność na uderzenie IK          | IK08                          |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP40                          |
| Typ blokowania                     | Blokada na klucz<br>Bez zamka |