



FW636FT

Caja de distribución empotrar metálica clase I 6 filasx 36 mód , 216M

Características técnicas

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de filas	6
Número de sección en anchura	3
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

Capacidad

Número de módulos	216
-------------------	-----

Dimensiones

Altura	1142 mm
Anchura	838 mm
Profundidad	121 mm
Altura de la instalación	1070 mm
Anchura de instalación	766 mm

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	1
------------------------------	---

Dimensiones

Profundidad de montaje	110 mm
Número de unidades de ancho	36

Cubierta, puerta

La puerta/cubierta es transparente	No
------------------------------------	----

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

Materiales

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Equipo

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo