



FW636FT

Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 216 mod., 1070x766x110

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	6
Počet polí v šířce	3
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	216
--------------	-----

Rozměry

Výška	1142 mm
Šířka	838 mm
Hloubka	121 mm
Vestavěná výška	1070 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	766 mm
Vestavěná hloubka	110 mm
Počet jednotek šířky	36

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Připojení

Počet vstupů potrubí	2
----------------------	---

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Bez zámku