



FW636FD

**Blendrahmen und Tür FW2, für Feldverteiler UP Schutzklasse I FW636FB**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1142 mm |
| Breite | 838 mm  |
| Tiefe  | 13 mm   |

**Abdeckung, Tür**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein        |
| Anzahl Schranktüren          | 1           |
| Art der Schranktür           | Anschlagtür |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 9010              |
| Farbe      | Reinweiß          |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
|--------------------------------|------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |