



FA25H

**Standschrank, univers, IP54, SK II, 1850 x 1300 x 350 mm, 720 PLE**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1850 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	350 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel Schnellverriegelung
Stoßfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

**Ausstattung**

Anzahl Reihen	12
---------------	----

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------