



FA25H

armoire, univers, IP54, CL2, 1850x1300x350

Caractéristiques techniques**Dimensions**

Hauteur	1850 mm
Largeur	1300 mm
Profondeur	350 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Par clé Verrou 1/4 de tour
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement

Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matériau	Acier

Equipement

Nombre de rangées	12
-------------------	----

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------