



FA25H

Standschrank, univers, IP54, SK II, 1850 x 1300 x 350 mm, 720 PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1850 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	350 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Schloss mit Schlüssel Schnellverriegelung
Stoßfestigkeit IK	IK10

##### Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

##### Ausstattung

Anzahl Reihen	12
---------------	----

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------