



FA25H

ARB.STRØMSUTL 380-600V AC/DC OBS! utgått

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	1850 mm
Bredd	1300 mm
Djup	350 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Nyckellås Kvartsvärvs lås
Slagtålighet IK	IK10

**Utrustning**

Antal sektioner i bredd	5
Antal öppningar för flänsplattor	10

**Installation, montering**

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Stål

**Utrustning**

Antal rader	12
-------------	----

**Skydd, dörr**

Antal dörrar	2
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

**Elektrisk ström**

Märkström	630 A
-----------	-------