



KCL368L

Phasenschiene 3polig, 3-reihig 125mm, links, vertikal

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 271 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp 4000 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja