



KCL368L

Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, levé

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 3

Rozměry

Délka 271 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4000 V

Připojení

Průřez plného vodiče 10 mm²

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano