



KCL368L

Fasskena för dvärgbrytare, 3-polig för 3 rader..

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Arkitektur

Antal poler 3

Dimensioner

Längd 271 mm

Spänning

Nominell impulsskyddsspänning U_{imp} 4000 V

Anslutning

Area solid ledare 10 mm²

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja