



KCL368L

Шина фазна вертикальна ЗР 16мм² 3-ряди, ліва

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Архітектура

Кількість полюсів 3

Розміри

Довжина 271 mm

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp} 4000 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 10 mm²

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так