



FW62UD2

UP-Feldverteiler, leer, IP30, SKII, 144 PLE, Nischenmaße (HxBxT): 952x555x110mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------------------------|--------|
| Höhe | 950 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |

Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage auf | Unterputz Hohlwand |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Werkstoff | Stahl |

Ausstattung

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlosser | 0 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|