



EH711



Int. Orario Elettromecc.Giorn.72X72 Ris.Car. 100-250V Ac 50Hz 48V Dc - 1 Sc 16A

### Caratteristiche tecniche

#### Equipaggiamento

Numero di canali	1
------------------	---

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Potenza

Potenza lampada ad incandescenza	1000 - 1000 W
----------------------------------	---------------

#### Connessione

Numero di contatti	1
--------------------	---

Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	-----------------------

Sezione conduttore rigido	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-----------------------

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

#### Serie

Altezza	72 mm
---------	-------

Larghezza	72 mm
-----------	-------

Profondità	45 mm
------------	-------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	110 - 230 V
--------------------------------	-------------

#### Impostazioni

Passi di programma	Passo di programma: 24 ore
--------------------	----------------------------

#### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----