



EH711



Interr. horário 1c 24h s/ res 72x72

Características técnicas

Equipamento

Número de canais	1
------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência lâmpadas incandescentes	1000 - 1000 W
----------------------------------	---------------

Ligações

Número de contactos	1
---------------------	---

Secção transversal de condutor flexível	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm ²
---------------------------------------	-----------------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

Capacidade

Número de módulos	4
-------------------	---

Dimensões

Altura	72 mm
--------	-------

Largura	72 mm
---------	-------

Profundidade	45 mm
--------------	-------

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	110 - 230 V
------------------------------------	-------------

Modo de configuração

Ciclos do programa	Ciclo de programas: 24 horas
--------------------	------------------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----