



303501

Serienschalter, runder Tragring, Lichtsteuerung

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Werkstoff

Glanzgrad Matt
Werkstoff Metall
Kunststoff

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung
Schraubanschluss

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Abmessungen

Abmessungen 71 x 71 mm
Einbautiefe 31 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 35 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Texte

Schaltart/Variante Serien

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
RoHS-konform Ja