



SL20080900D1

**Nosač, sa 2 utičnice, SL 20080, Dekor aluminij**

**Tehničke karakteristike**

**Pribor**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Fabrički opremljeno sa | 2 x utičnica |
|------------------------|--------------|

**Dimenzije**

|        |        |
|--------|--------|
| Visina | 130 mm |
| Širina | 20 mm  |
| Dubina | 48 mm  |
| Dužina | 130 mm |

**Oprema**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Prazna kutija za utičnice | Ne |
|---------------------------|----|

**Električna struja**

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 16 A |
|----------------|------|

**Napon**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Nazivni napon | 230 - 230 V |
|---------------|-------------|

**Veza**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Poprečni presjek kabla | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|------------------------|-----------------------------|

**Materijali**

|           |          |
|-----------|----------|
| Materijal | Plastika |
| Boja      | Aluminij |

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP40 |
| Otpornost na udarce IK        | IK07 |

**Uvjeti korištenja**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Radna temperatura | 5 - 60 °C |
|-------------------|-----------|