



WH20186805B

kallysto ENC: Poussoir à clé/2p/1->0/sans cylindre + pl. de fixation + face Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

25 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Clé sans cylindre

Nombre de pôles

2

Matière

Couleur

Noir

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

77 mm

Largeur

77 mm

Profondeur

80 mm

Profondeur de montage

7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

73 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Type de bouton pousoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Inscription

Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation

2NO, bornes d'entrée séparées

Convient pour

kallysto encastré