



85876200



KNX-Funk Binäreingang 2fach 230 V UP KNX Funk lichtgrau

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS
easy

Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise

2

Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Nein

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Ja

Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

Mit HLK Ansteuerung

Nein

Installation, Montage

Montage auf

Unterputz

Beleuchtung

LED-Steuerung

Nein

Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Spannung

Eingangsspannung

5 - 5 V

Abmessungen

Höhe

47,50 mm

Tiefe

26,40 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja