



85876200



Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	2
-------------------------------	---

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon	Ne
------------------------------------	----

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Da
---------------------------	----

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
Sa kontrolom HVAC	Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Rasvjeta

LED kontrola	Ne
--------------	----

Materijali

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Napon

Ulazni napon	5 - 5 V
--------------	---------

Dimenzije

Visina	47,50 mm
Dubina	26,40 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----