



85876200



Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, 230V AC, KNX-Funk, Berker.Net, svijetlosiva

Tehničke karakteristike

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	-------------

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	2
-------------------------------	---

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Da
---------------------------	----

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
--	----

Sa kontrolom HVAC	Ne
-------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Rasvjeta

LED kontrola	Ne
--------------	----

Materijali

Boja Svijetlo siva

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Napon

Ulazni napon 5 - 5 V

Dimenzije

Visina	47,50 mm
--------	----------

Dubina	26,40 mm
--------	----------

Održivost

Uskladenost sa RoHS Da