



30863515

Prekidač, kontrolni, izmjenični, sa indikacijom, jezgro, NŽ, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Siva
Obrada površine	Mat

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Dimenzije

Dimenzije	70 x 70 mm
Ugrađena dubina	12 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Tekst

Vrsta veze	Sa N-klemom Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta	Sa crvenom LED 230 V Za nadzorni krug