



85876210



Interfaccia universale due ingressi da incasso KNX radio a batteria

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Corrente

Numero di circuiti di ingresso	2
--------------------------------	---

Connettività

Con sistema bus radio KNX	Sì
---------------------------	----

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria	No
Radiofrequenza bidirezionale	Sì
Con batterie	Sì
Con controllo HVAC	No

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Illuminazione

Controllo LED	No
---------------	----

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 50 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	3 - 3 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di alimentazione del sistema	3 V

Serie

Altezza	39 mm
Profondità	11 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----