



FL060BW

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	1200 mm
Breite	1200 mm
Tiefe	300 mm
Materialdicke Seitenwand	1.50 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stossfestigkeit IK	IK10

**Ausstattung**

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	0
---	---

**Installation, Montage**

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Aussenbereich	Ja

**Werkstoff**

Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Geschliffen
Werkstoff	Edelstahl

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	630 A
-----------	-------