



937522501

Kontr.-Ausschalter 2-polig m. Aufdr. "0", rote Lins., Integro Flow/Pure, br. mt.

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
-------------	------------------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Braun
RAL Nummer	8017
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
------------	---------------------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Mit integrierter Glühlampe Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	2-polig

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----