



HWW452H

Auslöseeinheit (TU) sentinel LSIG

Technische Eigenschaften

Elektrischer Schutz

Neutralleiterschutz (np): Referenz für Zeiteinstellung	Tnp gleich als tr et tsd
Kurzschlusschutz kurzzeitverzögert (std): nicht ausschalten	25 ms
Kurzschlusschutz kurzzeitverzögert (std): Niedrige Geschwindigkeit (LSP) deaktivierbar	Ja
Kurzschlusschutz kurzzeitverzögert (std): Verzögerungszeit (tsd)	50 ms 100 ms 200 ms 400 ms 600 ms
Kurzschlusschutz kurzzeitverzögert (std): Ansprechwert (Isd)	1 1,5 2 2,5 3 4 6 8 10
Kurzschlusschutz kurzzeitverzögert (std): ISD-Toleranz	10 - 10 %
Kurzschlusschutz kurzzeitverzögert (std): deaktivierbar	Ja
Erdschlusschutzfunktion (I ² t): deaktivierbar	Ja
Kurzschlusschutz gemäß I ² t Kurve	Ja
Kurzschlusschutz kurzzeitverzögert (std)	Ja
Voralarm Strom: Ansprechwert (tp)	50 %
Voralarm Strom: Ansprechwert (lp)	90 %
Voralarm (PTA)	Ja
Neutralleiterschutz (NP): Einstellstufen (IN)	50 % 100 % 200 %
Schutz (np): deaktivierbar	Ja
Neutralleiterschutz (NP)	Ja
Kurzschlusschutz (li): Art	Nicht unabhängig, gleich mit tr und tsd
Kurzschlusschutz kurzzeitverzögert (std): max ausschalten	650 ms
Instantaneous protection (ii): max ausschalten	80 ms
Ground fault (lg): max Ausschaltzeit	650 ms
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Referenz für Strom Einstellung	Ir1 x Ir2 x In
Kurzschlusschutz (li): Art	Ohne
Langzeitschutz (ltd): IR-Strombereich	0,36 - 1,0 A
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)	0,5 s 1 s 2 s 4 s 5 s 8 s 10 s 15 s 20 s 25 s
Langzeit Überlastschutz (ltd): Verzögerung mit einstellbaren Ansprechwerten	Ja
Langzeit Überlastschutz (ltd): Verzögerungsart	Einstellbar
Langzeit Überlastschutz (ltd): deaktivierbar	Nein
Überlastschutz langzeitverzögert (ltd)	Ja
Kurzschlusschutz (ii): max nicht ausschalten	25 ms

Elektrischer Schutz

Kurzschlusschutz (li): momentaner Einstellkoeffizient	1,5 2 3 4 6 8 10 12 15
Kurzschlusschutz (li): Referenz für Strom Einstellung	li... x In
Kurzschlusschutz (li): deaktivierbar	Ja
Kurzschlusschutz (li)	Ja
Kurzschlusschutz (li): Genauigkeit	15 - 15 %
Erde Fehlerstrom (li): momentaner Einstellkoeffizient	0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1 %
Kurzschlusschutz (li): Art	Einstellbar
Erdschlusschutzfunktion (GF): Verzögerung (tg)	50 ms 100 ms 200 ms 400 ms 800 ms
Erdschlusschutzfunktion (GF): Niedrige Geschwindigkeit (LSP) deaktivierbar	Ja
Erdschlusschutzfunktion (GF)	Ja

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----