



HWW452H

Sganciatore di protezione sentinel LSIG HW1/2/4

Caratteristiche tecniche

Protezione elettrica

Protezione del neutro (np): riferimento per impostazione ora	Tnp uguale a tr et tsd
Protezione di breve durata (std): tempo di inattività di intervento	25 ms
Protezione di breve durata (std): Bassa velocità (LSP) disattivabile	Si
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)	50 ms 100 ms 200 ms 400 ms 600 ms
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)	1 1,5 2 2,5 3 4 6 8 10
Protezione di breve durata (std): Tolleranza Isd	10 - 10 %
Protezione di breve durata (std): disattivabile	Si
Protezione dai guasti a terra (I ² t): disattivabile	Si
Protezione di breve durata mediante curva I ² t	Si
Produzione di breve durata (std)	Si
Allarme di pre-intervento (PTA): ritardo (tp)	50 %
Allarme di pre-intervento (PTA): soglia di corrente (Ip)	90 %
Allarme di pre-intervento (PTA)	Si
Protezione sovraccarico neutro (NP): corrente (IN)	50 % 100 % 200 %
Protezione (np): disattivabile	Si
Protezione sovraccarico neutro (NP)	Si
Protezione istantanea (Ii): tipo	Non può essere impostato indipendentemente, come tr e tsd
Protezione di breve durata (std): tempo di intervento massimo	650 ms
Protezione istantanea (Ii): tempo di intervento massimo	80 ms
Guasto a terra (Ig): tempo di intervento massimo	650 ms
Protezione di lunga durata (ItD): riferimento per taratura corrente	Ir1 x Ir2 x In
Protezione istantanea (Ii): tipo	Senza
Protezione di lunga durata (ItD): Intervallo di corrente Ir	0,36 - 1,0 A
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ItD): ritardo (tr)	0,5 s 1 s 2 s 4 s 5 s 8 s 10 s 15 s 20 s 25 s
Protezione di lunga durata (ItD): ritardo regolabile	Si
Protezione di lunga durata (ItD): tipo di ritardo	Regolabile
Protezione con ritardo a lungo termine (ItD): disattivabile	No
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ItD)	Si

Protezione elettrica

Protezione istantanea (ii): tempo massimo di inattività di intervento	25 ms
Protezione istantanea (ii): coefficiente di regolazione del quadrante	1,5 2 3 4 6 8 10 12 15
Protezione istantanea (ii): riferimento per taratura corrente	li... x In
Protezione istantanea (ii): disattivabile	Sì
Protezione istantanea (ii)	Sì
Protezione istantanea (ii): Precisione	15 - 15 %
Protezione dai guasti a terra (Ig): coefficiente di regolazione del quadrante	0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1 %
Protezione istantanea (ii): tipo	Regolabile
Protezione per guasto a terra (GF): ritardo (tg)	50 ms 100 ms 200 ms 400 ms 800 ms
Protezione per guasto a terra (GF): Bassa velocità (LSP) disattivabile	Sì
Protezione per guasto a terra (GF)	Sì
Sostenibilità	
Conformità ROHS	Sì