



RED111X



Lijnkoppelaar met deurontgrendelcontact, 2-draads, DIN-rail

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 60 °C

Vermogen

Energieverbruik standby	2 W
Stroomverbruik tijdens gebruik	3 VA

Voeding

Bedrijfsspanning via netwerk	28 - 28 V
------------------------------	-----------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	106 mm
Diepte	67 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Funcities

Funcie	Uitbreiden
--------	------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----