



VF418PZF

golf Rozdzielnica p/t VDI drzwi wentylowane białe 4R

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |

Prąd elektryczny

| | |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

Sprzęt

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Liczba szyn | 4 |
| Liczba rzędów | 4 |
| Z zamkiem | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych | Nie |

Pojemność

| | |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 72 |
|----------------|----|

Funkcje

| | |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

Wymiary

| | |
|-----------|----------|
| Wysokość | 688 mm |
| Szerokość | 460 mm |
| Głębokość | 97,50 mm |

Pokrywa, drzwi

| | |
|----------------------|---|
| Liczba drzwi obudowy | 1 |
|----------------------|---|

Wymiary

| | |
|----------------------|--------|
| Szerokość wbudowania | 426 mm |
|----------------------|--------|

Pokrywa, drzwi

| | |
|---------------|---|
| Liczba zamków | 0 |
|---------------|---|

Wymiary

| | |
|------------------------------|-------|
| Zakres głębokości wbudowania | 72 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 18 |

Pokrywa, drzwi

| | |
|--------------------------------|-----|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |
|--------------------------------|-----|

Materiały

| | |
|----------|-------------------|
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL | 9010 |
| Kolor | Czysta biel |

Sprzęt

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową | Tak |

Bezpieczeństwo

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Klasa ochronności | Klasa izolacji II |
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Typ blokowania | Blokada zatrzaskowa Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem | 650 °C |

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|