




VF418PZF

Rozvodnice golf multimediální zapuštěná, 4 řadá, perf. bílé plastové dveře

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	4
Počet řad v rozvaděči	4
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	72
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	688 mm
Šířka	460 mm
Hloubka	97,50 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	426 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	72 mm
Počet jednotek šířky	18

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ano

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK07
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámků
Test žhavicím drátem	650 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----