



LFH3004509010

Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 30x45mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	45 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1010 - 1010 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	5
---------------------------------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Sicherheit

Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
----------------------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Abbildungen | Zeichnungen

