



WS160T



systo Gniazdo SCHUKO 16A/250V a.c., przesłony styków, samozaciski, 2M, alu

#### Właściwości techniczne

##### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

##### Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

##### Materiały

Kolor	Aluminium
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Satynowe wykończenie
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Lakierowany

##### Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	22,80 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	40 mm

##### Łączność

Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Uniwersalne mocowanie
----------------	---

##### Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

##### Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X

##### Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

##### Identyfikacja

Z nadrukiem	Nie
-------------	-----

##### Dodatkowe informacje

Oslona	Bez pokrywy
Ochrona	Z ekranem ochronnym