



WS160T



**Systo contactdoos, steekklem, 1-voudig, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Frequentie**

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Materiaal**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kleur                   | Titanium           |
| RAL-code                | 9006               |
| Afwerking oppervlakte   | Zijdemat           |
| Materiaal               | Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt             |

**Afmetingen**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hoogte                   | 40 mm    |
| Breedte                  | 45 mm    |
| Diepte                   | 22,80 mm |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |   |
|---------------|---|
| Aansluitwijze | Klembevestiging<br>Universele bevestiging |
|---------------|---|

**Samenstelling**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Nee    |

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP2X |

**Funcities**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
|---------------------------|-----|

**Identificatie**

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

**Teksten**

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Deur        | Geen afdekking     |
| Beveiliging | Met afschersmschot |