



WS160T



**Zásuvka schuko 45x45mm, titanová**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiál**

Barva	Titan
Kód RAL	9006
Povrchová úprava	Hedvábně matný
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Lakované

**Rozměry**

Výška	40 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	22,80 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	40 mm

**Konektivita**

Druh montáže	Upevnění svorkou Univerzální montáž
--------------	--

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním svítidlem	Ne

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
---------------	----

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ne
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP2X

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
--------------------------	----

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

**Texty**

Kryt	Žádný kryt
Ochrana	S ochranou