




HWX040H

Hilfsschalter 1 NO/NC HW1 (AX)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15	4 A
---------------------------	-----

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Klickbefestigung
------------	------------------

Anschluss

Kontaktart	1x Wechsler
------------	-------------

Spannung

Isolationsspannung U_i	690 V
Stossspannungsfestigkeit	1500 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	15000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	3025

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C
----------------------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0 W
---------------------------------------	-----

Sicherheit

Schutzart IP	IP4X
--------------	------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja