



WXF625

Prise haut-parleur gallery

Caractéristiques techniques

Raccordement

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Type de connection / prise | Prise haut-parleur |
| Nombre de points de connexions | 1 |

Matières

| | |
|------------------------|--------------------|
| Couleur | Gris |
| Code RAL | 7011 |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Non traité |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 41,50 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 42 mm |

Connectivité

| | |
|-----------------|--------|
| Type de montage | Clipsé |
|-----------------|--------|

Equipement

| | |
|-------------------------------|----|
| Blindé | No |
| Avec couvercle anti-poussière | No |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Textes

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sortie | Avec sortie droite |
| Marquage | Sans marquage |
| Blindage | Boîtier non blindé |
| Platine de support / bague de support | Sans support |

Adapté à

| | |
|----------|--|
| Hager ga | |
|----------|--|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |