



WXF625

Gallery luidsprekeraansluitpunt 22,5 mm, zwart

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	Luidspreker-aansluiting
Aantal aansluitingen	1

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	45 mm
Breedte	45 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	42 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klik montage
---------------	--------------

Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Afscherming	Behuizing niet afgeschermd
Draagplaat/draagring	Zonder draagring

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja