



WXF625

Přístroj zásuvky reproduktorové, mono gallery, 22,5/45x45 mm

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Reproduktorový konektor
Počet přípojek	1

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	45 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	41,50 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	42 mm

Konektivita

Druh montáže	Zacvakávací upevnění
--------------	----------------------

Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez popisu
Stíněný	Pouzdro nestíněné
Nosná deska/nosný rám	Bez nosného kroužku

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano