



VR12059005

**Boîte de sol ronde 24 modules noire**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Avec cadre de protection pour revêtement de sol	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Oui

**Dimensions**

Profondeur de montage	77 mm
Diamètre d'installation	306 mm
Diamètre extérieur	325 mm
Profondeur pour la mise en place de revêtement	5 mm

**Configuration**

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R12
--	-----

**Installation, montage**

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Installation sur mur en béton	Oui
Adapté à un usage extérieur	Non
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui
Adapté au nettoyage humide	Non

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Matière**

Matériau	Polyamide (PA)
----------	----------------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	5 kN
---	------

**Couvercle, porte**

Matériau du couvercle	Polyamide (PA)
-----------------------	----------------

**Conditions d'utilisation**

Charge verticale appliquée sur une petite surface	3 kN
---	------

**Fonctions**

Compatible avec les goulottes sous le plancher	Oui
--	-----

**Forme**

Forme	Rond
-------	------

**Textes**

Sortie de câble	Avec sortie de câble dans le couvercle
-----------------	--

**Matière**

Couleur	Noir intense
Code RAL	9005

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	1
Nombre de prises de courant de type SCHUKO	12

**Equipement**

Nombre d'appareils pouvant être installés	12
Nombre de boîte d'appareillage	3

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Photos | dessins**

