




VR12059005

Installatiedoos R12 rondx306mm zwart voor 5mm vloerafdekking

Technische karakteristieken

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	77 mm
Inbouwdiameter	306 mm
Buitendiameter	325 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R12
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Vorm

Vorm	Rond
------	------

Teksten

Leidinguitgang	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal stopcontacten	12

Uitrusting

Aantal ingebouwde apparaten	12
Aantal stopcontactdozen	3

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja