



52038982

Світловий сигнал з рамкою, білий S.1

Технічні характеристики

Напруга

Робоча напруга 24 - 24 V

Матеріали

Colour Білий

Код RAL 1013

Обробка поверхні Глянцевий

Розміри

Висота 80,50 mm

Ширина 80,50 mm

Глибина 40,60 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Умови використання

Робоча температура -5 - 40 °C

Тексти

Режим встановлення Центральна пластина для вставного кріплення

Тип з'єднання 3 гвинтовими клемами

Сумісний із

S.x/V.x

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так