



FA23H

Verdeler IP54 geïsoleerd 800 x 1850 x 350 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1850 mm
Breedte	800 mm
Diepte	350 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Type slot	Snelsluiting
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
Aantal flensplaatopeningen	6

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	12
----------------------	----

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------