



FA23H

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	1850 mm
Bredd	800 mm
Djup	350 mm
Material tjocklek sidovägg	2 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
Skyddsklass	Isoleringsklass II
Låstyp	Kvartsvarvs lås
Slagtålighet IK	IK10

Utrustning

Antal sektioner i bredd	3
Antal öppningar för flänsplattor	6

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
---------------------------------	-----

Material

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Material	Stål

Utrustning

Antal rader	12
-------------	----

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
Antal lås	1
Dörr/lock transparent	Nej

Elektrisk ström

Märkström	630 A
-----------	-------