



WXF646

Prise optique gallery prise traversante LC 2 modules

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre de points de connexions	1
--------------------------------	---

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	29,25 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	30 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

Équipement

Blindé	Non
Avec pare-poussière	Non

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans marquage
Blindage	Boîtier non blindé
Platine de support / bague de support	Sans support

Adapté à

Hager gallery	
---------------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui