



LFH4006007035

LFH kanaal 40*60 mm halogeenvrij, RAL 7035

Technische karakteristieken

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	57 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1500 - 1500 mm ²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	7
--	---

Materiaal

Materiaal	PC-ABS
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
RAL-kleur	7035
Kleur	Lichtgrijs

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

Connectiviteit

Kabelgootverbinding	Voorgemonteerd met koppelingen
---------------------	--------------------------------

Uitrusting

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	1
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

