



LFH4006007035

#### Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm lichtgrau

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	57 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1500 - 1500 mm <sup>2</sup>

###### Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)

7

###### Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau

###### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30

###### Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

###### Anschlussmöglichkeiten

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

###### Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	1
Mit Kabelhalteklemme	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

###### Abbildungen | Zeichnungen

