



KXB10E

Schutzleiterklemme 10mm², Schraubtechnik

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	0 A
-----------	-----

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1 W
---------------------------------------	-----

Abmessungen

Höhe	55 mm
Breite	54 mm
Tiefe	10 mm

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
-----------	---------------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 10 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----