



11779004

Zentralstück für AMP-ACO mit Beschriftungsfeld Arsys edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anzahl der Anschlüsse

1

Kapazität

Anzahl Module

1

Werkstoff

Farbe

Edelstahl

RAL Nummer

9022

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Edelstahl

Thermoplast

Oberfläche

Lackiert

Abmessungen

Höhe

55,50 mm

Breite

70,50 mm

Tiefe

20 mm

Konnektivität

Montageart

Klemmbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

Texte

Beschriftung

Mit Beschriftungsfeld

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja