



eHZ363LAR

eHZ EDL DS-Lieferzähler, Klasse A, ohne Rücklaufsperrre, Standardausführung

Technische Eigenschaften

Architektur

Polart	3P+N
--------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	60 A
-----------	------

Kapazität

Anzahl Module	5
---------------	---

Konnektivität

Anschlussart	Direktanschluss
--------------	-----------------

Abmessungen

Höhe	135 mm
Breite	90 mm
Tiefe	93 mm

Ausstattung

Art des Impulsgebers	Optisch
----------------------	---------

Kompatibilität

Geeignet für	Bezug/Lieferung
--------------	-----------------

Messung

Messsystem	Direktmessung
Messgeräteart	Elektronisch
Strommessbereich	0,1 - 60,0 A
Frequenzmessbereich	50 - 50 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	4
-----------------------------------	---

Funktionen

Genauigkeitsklasse	2
--------------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP51
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

Leistung

Leistungsaufnahme VA	2 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------