



VZ631N

## Transparentní dveře pro VF/VS122

### Technické vlastnosti

#### Rozměry

|         |          |
|---------|----------|
| Výška   | 250 mm   |
| Šířka   | 460 mm   |
| Hloubka | 16,50 mm |

#### Kryt, dveře

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Dveře/kryt průhledné  | Ano |
| Počet dveří rozvaděče | 1   |
| Počet zámků           | 0   |

#### Materiál

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Povrch   | Neošetřený  |

#### Architektura

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vlevo |
|------------------------|-------|

#### Bezpečnost

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Třída izolace   | Třída izolace       |
| Stupeň krytí IP | IP40                |
| Typ uzamčení    | Zámek na zacvaknutí |

#### Vybavení

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet polí v šířce    | 1 |
| Počet řad v rozvaděči | 1 |

#### Konektivita

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Druh montáže | Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu |
|--------------|--------------------------------------------|

#### Instalace, montáž

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
|-----------------------------|----|

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |